



Halogen non-reflector

7388 20W G4 6V 1CT/10X10F

Kvartshalogenbrännare för lågspänning


Produktdata

Allmän information	
Socket	G4 [G4]
Philips-kod	7388
ANSI-kod	ESB
LIF-kod	M30
Driftposition	UNIVERSAL [Fritt]
Användningsområde	Projektion
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	100 h
Ljusteknik	
Ljusflöde (nom)	460 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3350 K
Färgåtergivningindex (nom)	100
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	20 W
Spänning (nom)	6 V
Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	UV-öppet kvartsglas

Glödtrådens mått B×H	2.3x0.8
Krav på armaturdesign	
Lampans temperatur (max)	900 °C
Pinch-temperatur (max)	400 °C
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150040986750
Beställningsproduktnamn	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F
EAN/UPC – Produkt	8711500409867
Beställningsnummer	40986750
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	100
Materialnummer (12NC)	923874610103
Nettovikt (stycke)	0,001 kg

Halogen non-reflector

Måttskiss



Product	D (max)	L (max)	C (max)
7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

7388 20W G4 6V

