



Focusline Optical

13528 15W GZ4 6V 1CT/24


Кварцевые галогенные лампы со эллипсоидным отражателем

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GZ4 [GZ4]
Рабочее положение	S105 [s105]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	750 часов
Технические характеристики освещения	
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2900 K
Коэффициент цветопередачи (CRI)	100
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	15 В
Напряжение (ном.)	6 Вт
Напряжение (ном.)	6 Вт
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да

Механические компоненты и корпус	
Материал колбы	Кварц, пропускающий ультрафиолет
Покрытие отражателя	Гладкое
Форма колбы	R35 [R 35 мм]
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	13528 15W GZ4 6V 1CT/24
Полное название продукта	13528 15W GZ4 6V 1CT/24
Полный код продукта	871869668993600
Код заказа	923883810105
Материал № (12NC)	923883810105
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696689936
Нумератор — упаковок на внешний короб	24
EAN/UPC — короб	8718696689943

Чертеж размеров



Product	D (max)	C (max)
13528 15W GZ4 6V 1CT/24	35 mm	42 mm

