



Focusline Optical

13528 15W GZ4 6V 1CT/24

Кварцевые галогенные лампы со эллипсоидным отражателем

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GZ4 [GZ4]
Код Philips	13528
Код ANSI	-
Код LIF	-
Рабочее положение	S105 [s105]
Основная область применения	Projection
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	750 h
Код J	-

Технические характеристики освещения	
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2900 K
Коэффициент цветопередачи (ном.)	100

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	15 W
Напряжение (ном.)	6 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes


Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	na [-]

Материал колбы	Quartz-UV Open
Покрытие отражателя	Мягкий
Форма нити накаливания	-
Размеры нити накаливания, Ш x В	-

Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	900 °C
Скачок минимальной разности температур (макс.)	350 °C
Рабочее расстояние (WD)	92 mm

Данные об изделии	
Полный код продукта	871869668993600
Название продукта для заказа	13528 15W GZ4 6V 1CT/24
EAN/UPC — продукт	8718696689936
Код заказа	923883810105
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	24
Материал № (12NC)	923883810105
Вес нетто (шт.)	12,000 g

Чертеж размеров



13528 15W GZ4 6V

Product	D (max)	C (max)
13528 15W GZ4 6V ICT/24	35 mm	42 mm

