



Aluline 37/56

Aluline 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F

Nízkonapěťová halogenová žárovka se speciálním hliníkovým reflektorem zabraňujícím ohřátí prostoru za žárovkou; bajonetová patice pro bezpečné upevnění


Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	B15 [B15]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Nominální životnost	4 000 h
Cyklus zapnutí	8 000
Jmenovitá životnost (hodiny)	4 000 h
Lighting Technology	Halogen
Světelné technické	
Vyzařovací úhel (jmen.)	25 stupňů
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Index podání barev (CRI)	100
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	760 lm
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	50,0 W
Proud zdroje (jmen.)	4,17 A
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžité rozsvícení plného světla s
Účinnost (zlomek)	1
Napětí (jmen.)	12 V
Napětí (jmen.)	12 V

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	R56 [R 56 mm]
Certifikace a použití	
Spotřeba energie kWh/1000 h	53 kWh
Označení a balení	
Objednací název produktu	Alu 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F
Celý název výrobku	Aluline 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F
Full EOC	871869666690600
Objednací kód	66690600
Číslo materiálu (12NC)	923884117102
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696666906
Číslování SAP – balení v krabici	50
Pouzdro – EAN/UPC	8718696666920

Aluline 37/56

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
Alu 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F	58 mm	58 mm

Fotometrické údaje

Light Distribution Diagram - Alu 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F

