



Aluline 37/56

Aluline 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F

Pienjännitteinen halogeenilamppu erityisessä alumiiniheijastimessa estää lämpösäteilyn lampun taakse. Bajonettikanta lujaan kiinnitykseen

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	B15 [B15]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä	4 000 tuntia
Sytytys	8 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	4 000 tuntia
Lighting Technology	Halogen

Valaistuksen tekniset tiedot	
Keilakulma (nim.)	25 °
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	100
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	760 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	50,0 W
Lampun virta (nim.)	4,17 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Syttyy heti s
Tehokerroin (murtoluku)	1
Jännite (nim.)	12 V
Jännite (nim.)	12 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä


Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	R56 [R 56 mm]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiankulutus kWh/1000 h	53 kWh

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	Alu 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F
Koko tuotenimi	Aluline 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F
Full EOC	87186966690600
Paikallisen koodin kuvaus	4725413
Tilauuskoodi	66690600
Tuotekoodi (12NC)	923884117102
Paikallinen koodi	4725413
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	871869666906
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	871869666920


Aluline 37/56

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
Alu 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F	58 mm	58 mm

Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - Alu 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F

