



Aluline 37/56

Aluline 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F

Alacsonyfeszültségű halogénégő különleges alumínium reflektortestben, amely kizárja a hőszugárzást a háttérvilágításból, bajonettzáras sapka a biztonságos rögzítéshez

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	B15 [B15]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Névleges élettartam	4 000 h
Kapcsolási ciklus	8 000
Névleges élettartam (óra)	4 000 h
Lighting Technology	Halogen

Technikai adatok	
Sugárzási szög (névleges)	25 fok
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Színvisszaadási index (CRI)	100
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	760 lm

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	50,0 W
Fényforrás árama (névleges)	4,17 A
Indulási idő (névleges)	0,0 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Teljesítménytényező (tört)	1
Feszültség (névleges)	12 V
Feszültség (névleges)	12 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	R56 [R 56 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	53 kWh

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	Alu 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F
Teljes terméknev	Aluline 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F
Full EOC	871869666690600
Rendelési kód	66690600
Cikkszám (12NC)	923884117102
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696666906
Számláló – csomag külső dobozonként	50
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696666920

Aluline 37/56

Méretezett rajza

Product	D (max)	C (max)
Alu 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F	58 mm	58 mm

Fotometriai adatok

Light Distribution Diagram - Alu 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F

