



# Focusline Optiska lampor

## 13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24

Kvartshalogenlampor med inbyggd reflektor som fungerar som ett effektivt spegelkondensorsystem

### Produktdata

Allmän information	
Socket	GX5.3 [ GX5.3]
Philips-kod	13186
ANSI-kod	EPX-EPV
LIF-kod	-
Driftposition	S105 [ s105]
Användningsområde	Projektion
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	500 h
J-kod	-

  

Ljusteknik	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3200 K
Färgåtergivningindex (nom)	100

  

Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	90 W
Spänning (nom)	14.5 V

  

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

  

Mekanik och armaturhus	
Socketlinformation	ej tillg. [-]

Material i lampan	UV-öppet kvartsglas
Reflektorns ytbehandling	-
Glödträdens form	-
Glödträdens mått BxH	-

  

Krav på armaturdesign	
Lampans temperatur (max)	900 °C
Pinch-temperatur (max)	350 °C
Arbetsavstånd (WD)	155 mm

Produktdata	
Fullständig produktkod	871869669015400
Beställningsproduktnamn	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24
EAN/UPC – Produkt	8718696690154
Beställningsnummer	69015400
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	24
Materialnummer (12NC)	923891214905
Nettovikt (stycke)	26,000 g

## Focusline Optiska lampor

### Måttskiss



13186 90W GX5.3 14.5V

Product	D (max)	C (max)
13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	50 mm	45 mm

