




HalogenA IDE

HALA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6

A hálózati feszültségű, nagyteljesítményű kettős burkolat fehér halogén fényt ad


Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E40 [E40]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Névleges élettartam	2 000 h
Kapcsolási ciklus	8 000
Névleges élettartam (óra)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen
Technikai adatok	
Fényáram	10 250 lm
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2900 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	20,5 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	100
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	500,0 W
Fényforrás árama (névleges)	2,17 A
Indulási idő (névleges)	0,0 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Teljesítménytényező (tört)	1
Feszültség (névleges)	230 V
Feszültség (névleges)	230 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	T38 [T 38 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	500 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HaLA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6
Teljes terméknév	HALA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6
Full EOC	871150049126810
Rendelési kód	49126810
Cikkszám (12NC)	923900144240
Helyi kód	IODE500
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500491268
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500499943

HalogenA IDE

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)
HalA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6	38,5 mm	216 mm

