



HalogenA IDE

HALA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6

HalogenA IDE on verkkojännitteinen, ulkokuvullinen halogeenilamppu.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E40 [E40]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	2000 h
Kytkenäjakso	8000X

Valon tekniset tiedot	
Valovirta (nim.)	24000 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	24000 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	2900 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	24 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	100
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (min.)	80 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	1000.0 W
Lampun virta (nim.)	4,35 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	instant full light
Tehokerroin (nim.)	1
Jännite (nim.)	230 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä


Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	C
Energiankulutus kWh/1000 h	1000 kWh

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150049128210
Tilastuotteen nimi	HalogenA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6
EAN/UPC – tuote	8711500491282
Tilaukoodi	49128210
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	923900244240
Nettopaino (kappale)	158,000 g
ILCOS Code	HEGT-1000-230-e40

HalogenA IDE

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
HalogenA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6	38,5 mm	256 mm

IDE 1000W E40 230V T38 CL

