



# HalogenA IDE

## HALA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6

A hálózati feszültségű, nagyteljesítményű kettős burkolat fehér halogén fényt ad

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	E40 [ E40]
Működési helyzet	UNIVERSAL [ Tetszőleges]
Névleges élettartam (névleges)	2000 h
Kapcsolási ciklus	8000X

Technikai adatok	
Fényáram (névleges)	24000 lm
Fényáram (névleges) (névleges)	24000 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2900 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	24 lm/W
Színvisszaadási index (névleges)	100
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (minimum)	80 %

Működtetés és elektronika	
Teljesítmény (névleges)	1000.0 W
Fényforrás árama (névleges)	4,35 A
Indulási idő (névleges)	0,0 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	instant full light
Teljesítménytényező (névleges)	1
Feszültség (névleges)	230 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	igen


Mechanika és tokozás	
Fényforrás formája	Víziszta

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági címke (EEL)	C
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	1000 kWh

Termékadatok	
Teljes termékkód	871150049128210
A termék megrendelési neve	HalogenA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6
EAN/UPC - termék	8711500491282
Rendelési kód	49128210
Local Code	IODE1000
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	6
Anyagszám (12NC)	923900244240
Nettó tömeg (darab)	158.000 g
ILCOS Code	HEGT-1000-230-e40

# HalogenA IDE

## Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)
HalogenA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6	38,5 mm	256 mm

IDE 1000W E40 230V T38 CL

