



HalogenA IDE

HALA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6

Lamper for nettspenning med høye wattstyrker og dobbel innkapsling som gir hvitt halogenlys


Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E40 [E40]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Nominell levetid	2 000 time(r)
Brytersyklus	8 000
Anslått levetid (timer)	2 000 time(r)
Lighting Technology	Halogen
Teknisk belysning	
Lysytelse	24 000 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	2900 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	24 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	1 000,0 W
lyskildestrøm (nom.)	4,35 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	1
Spenning (nom.)	230 V
Spenning (nom.)	230 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T38 [T 38 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	1000 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HalA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6
Fullstendig produktnavn	HALA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6
Full EOC	871150049128210
Lokal kodebeskrivelse	3758260
Bestillingskode	49128210
Materialenr. (12NC)	923900244240
Lokal bestillingskode	3758260
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500491282
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8711500499967

HalogenA IDE

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
HalA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6	38,5 mm	256 mm

