



Focusline Optiska lampor

13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F

Kvartshalogenlampor med inbyggd reflektor som fungerar som ett effektivt spegelkondensorsystem


Produktdata

Allmän information	
Socket	GX5.3
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	50 h
Ljusteknik	
Färgåtergivningsindex	100
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	250 W
Spänning (nom)	24 V
Spänning (nom)	24 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	Kvarts-UV öppen

Reflektorns ytbehandling	Mjuk
Lampform	R50 [R 50 mm]
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F
Fullständigt produktnamn	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F
Full EOC	871150040975160
Beställningsnummer	40975160
Materialnummer (12NC)	923919720501
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500409751
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC - Hölje	8711500419415

Focusline Optiska lampor

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	50 mm	44,5 mm

