



# Halogéneo para Aplicações Industriais

## 5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24

As lâmpadas reflectoras de halogéneo da Philips oferecem a solução ideal e simples para uma vasta gama de sistemas de iluminação médica, de projecção e de iluminação científica. A sua fiabilidade comprovada torna-as ideais para instalações de adaptação. Os bicos estão perfeitamente alinhados para um desempenho otimizado da luz. Os reflectores dicróicos asseguram a dissipação do calor para a retaguarda do sistema óptico, o qual ajuda o sistema óptico a manter-se dentro dos limites de temperatura. Uma versão especial com filtro azul que bloqueia a luz indesejada acima dos 700 nm está disponível para aplicações de cura dentária. Além disso, obtém todas as vantagens comprovadas da tecnologia de halogéneo, como é o caso de um CRI de 100 – o mesmo da luz natural do sol para obtenção da melhor composição de cores possível. As lâmpadas de halogéneo criam igualmente uma luz branca quente confortável e mantém a sua elevada emissão de lúmens, praticamente sem redução de lúmens, ao longo da sua vida útil.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GX5.3 [ GX5.3]
Código Philips	5995
Código Ansi	EJM
Código LIF	-
Posição de funcionamento	S90 [ s90]
Principal aplicação	Projection
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	40 h

### Dados técnicos de luminosidade

Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	1200 lm
---------------------------------	---------

Índice de restituição cromática (Nom.)	100
--	-----

### Dados elétricos e de funcionamento

Power (Rated) (Nom)	150 W
Tensão (Nom.)	21 V

### Controles e regulação

Regulável	Sim
-----------	-----

### Dados mecânicos e de revestimento


Material da lâmpada	Quartz-UV Open
Acabamento do refletor	Smooth

## Halógeno para Aplicações Industriais

Dimensões de filamento LxA	-
<b>Requisitos de design da luminária</b>	
Temperatura da lâmpada (Máx.)	900 °C
Temperatura de "pinch" (Máx.)	400 °C
Distância de trabalho WD	38 mm
<b>Dados do produto</b>	
Código do produto completo	871150041063430
Nome de produto da encomenda	5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24

EAN/UPC – Produto	8711500410634
Código de encomenda	41063430
Local Code	20431
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	24
N.º material (12NC)	923921019894
Peso líquido (Peça)	0,025 kg

### Desenho dimensional



5995 EJM 150W GX5.3 21V

#### Product

5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24

