



Focusline Applications Optiques

13164 200W GX5.3 24V 1CT/24

Lampes halogènes en quartz avec réflecteur intégral servant de système de condenseur à miroir efficace

Données du produit

Informations générales	
Culot	GX5.3
Position de fonctionnement	S90 [Sur pied +/-90 D ou support vers le bas (BDH)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	50 h

Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	200 W
Tension (nom.)	24 V
Tension (nom.)	24 V


Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Quartz ouvert aux UV
Finition du réflecteur	Lisse

Données du produit	
Nom du produit de la commande	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24
Nom de produit complet	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24
Code EOC	871150041058030
Code de commande	41058030
Code 12NC	923921120594
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500410580
Conditionnement par carton	24
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500419026

Focusline Applications Optiques

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm

