



Focusline Optiska lampor

13164 200W GX5.3 24V 1CT/24

Kvartshalogenlampor med inbyggd reflektor som fungerar som ett effektivt spegelkondensorsystem

Produktdata

Allmän information	
Socket	GX5.3 [GX5.3]
Philips-kod	13164
ANSI-kod	EJL
LIF-kod	A1/252
Driftposition	S90 [Stående +/- 90gr -BaseDownHor (BDH)]
Användningsområde	Projektion
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	50 h

Ljusteknik	
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1100 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3400 K
Färgåtergivningindex (nom)	100

Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	200 W
Spänning (nom)	24 V

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	UV-öppet kvartsglas
Reflektorns ytbehandling	Slät
Glödträdens mått BxH	-

Krav på armaturdesign	
Lampans temperatur (max)	900 °C
Pinch-temperatur (max)	400 °C
Arbetsavstånd (WD)	32 mm

Produktdata	
Fullständig produktkod	871150041058030
Beställningsproduktnamn	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24
EAN/UPC – Produkt	8711500410580
Beställningsnummer	41058030
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	24
Materialnummer (12NC)	923921120594
Nettovikt (stycke)	0,025 kg

Focusline Optiska lampor

Måttskiss



Product

13164 200W GX5.3 24V 1CT/24

13164 200W GX5.3 24V

