



# Focusline Optiska lampor

## 14501 150W GX5.3 20V

Kvartshalogenlampor med inbyggd reflektor som fungerar som ett effektivt spegelkondensorsystem


### Produktdata

| Allmän information                |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Socket                            | GX5.3       |
| Driftposition                     | S105 [s105] |
| Livslängd vid 50 % bortfall (nom) | 500 h       |
| Ljusteknik                        |             |
| Korrelerad färgtemperatur (nom)   | 3150 K      |
| Färgåtergivningsindex             | 100         |
| Drift och elektricitet            |             |
| Effektförbrukning                 | 150 W       |
| Spänning (nom)                    | 20 V        |
| Spänning (nom)                    | 20 V        |
| Styrenheter och dimring           |             |
| Dimbar                            | Ja          |

| Mekanik och armaturhus                    |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Material i lampan                         | Kvarts-UV öppen      |
| Reflektorns ytbehandling                  | Fasetterad reflektor |
| Lampform                                  | R50 [R 50 mm]        |
| Produktdata                               |                      |
| Beställningsproduktnamn                   | DDL 150W 20V 24PK    |
| Fullständigt produktnamn                  | 14501 150W GX5.3 20V |
| Full EOC                                  | 871150041061030      |
| Beställningsnummer                        | 41061030             |
| Materialnummer (12NC)                     | 923921419794         |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1                    |
| EAN/UPC – Produkt/fodral                  | 8711500410610        |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 24                   |
| EAN/UPC – Hölje                           | 8711500419002        |

## Focusline Optiska lampor

### Måttskiss



| Product           | D (max) | C (max) |
|-------------------|---------|---------|
| DDL 150W 20V 24PK | 50,7 mm | 44,5 mm |

