



Halogéneo para Aplicações Industriais Microporjecção

5761 30W G4 6V 1CT/10X10F

As lâmpadas não reflectoras de halogéneo emitem uma luz de alta qualidade e são fáceis de instalar, substituir e utilizar. Todas as lâmpadas não reflectoras de halogéneo incorporam uma lâmpada de quartzo sem distorção e um posicionamento preciso do filamento montado. Estas características asseguram um desempenho otimizado do feixe e uma emissão de luz consistente e elevada. Está disponível uma vasta gama de potências, para uma grande variedade de aplicações, incluindo sistemas de projecção. Além disso, obtém todas as vantagens comprovadas da tecnologia de halogéneo, como é o caso do espectro total e um índice de composição de cores (CRI) de 100 – o mesmo da luz natural e o melhor que se pode obter. As lâmpadas de halogéneo criam igualmente uma luz branca quente confortável e mantêm a sua emissão de lúmens, praticamente sem redução, ao longo da sua vida útil.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G4
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	100 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	765 lm
Temperatura de cor correlacionada	3200 K
Color rendering index (CRI)	100

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	30 W
Tensão (Nom.)	6 V
Tensão (Nom.)	6 V

Características mecânicas e compartimento	
Material da lâmpada	Quartzo UV aberto


Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	5761 30W G4 6V

Halogéneo para Aplicações Industriais Microporjecção

Nome do produto completo	5761 30W G4 6V 1CT/10X10F
Código do produto completo	871150041084950
Código de encomenda	41084950
N.º material (12NC)	923931110103
Numerador – Quantidade por embalagem	1

EAN/UPC – Produto/caixa	8711500410849
Numerador – Embalagens por caixa exterior	100
EAN/UPC – Caso	8711500423344

Desenho dimensional



Product	D (max)	L (max)	C (max)
5761 30W G4 6V	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

