



Halogen non-reflector

5761 30W G4 6V 1CT/10X10F

Kvartshalogenbrännare för lågspänning


Produktdata

Allmän information	
Sockel	G4
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	100 h
Ljusteknik	
Ljusflöde	765 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3200 K
Färgåtergivningindex	100
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	30 W
Spänning (nom)	6 V
Spänning (nom)	6 V

Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	Kvarts-UV öppen
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	5761 30W G4 6V
Fullständigt produktnamn	5761 30W G4 6V 1CT/10X10F
Full EOC	871150041084950
Beställningsnummer	41084950
Materialnummer (12NC)	923931110103
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500410849
Räknare - antal förpackningar per kartong	100
EAN/UPC – Hölje	8711500423344

Halogen non-reflector

Måttskiss



Product	D (max)	L (max)	C (max)
5761 30W G4 6V	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

