



# Focusline Óptica

## 13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24

As lâmpadas reflectoras de halogéneo da Philips oferecem a solução ideal e simples para uma vasta gama de sistemas de iluminação médica, de projecção e de iluminação científica. A sua fiabilidade comprovada torna-as ideais para instalações de adaptação. Os bicos estão perfeitamente alinhados para um desempenho otimizado da luz. Os reflectores dicróicos asseguram a dissipação do calor para a retaguarda do sistema óptico, o qual ajuda o sistema óptico a manter-se dentro dos limites de temperatura. Uma versão especial com filtro azul que bloqueia a luz indesejada acima dos 700 nm está disponível para aplicações de cura dentária. Além disso, obtém todas as vantagens comprovadas da tecnologia de halogéneo, como é o caso de um CRI de 100 – o mesmo da luz natural do sol para obtenção da melhor composição de cores possível. As lâmpadas de halogéneo criam igualmente uma luz branca quente confortável e mantêm a sua elevada emissão de lúmens, praticamente sem redução de lúmens, ao longo da sua vida útil.

### Dados do produto


Informações gerais		Dados elétricos e de funcionamento	
Casquilho	GX5.3 [ GX5.3]	Power (Rated) (Nom)	50 W
Código Philips	13289	Tensão (Nom.)	13.8 V
Código Ansi	-		
Código LIF	-		
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [ any]		
Principal aplicação	Projection		
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	1000 h		
Dados técnicos de luminosidade		Controles e regulação	
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	- K	Regulável	Sim
Índice de restituição cromática (Nom.)	100		
		Dados mecânicos e de revestimento	
		Material da lâmpada	Quartz-UV Open
		Acabamento do refletor	Smooth
		Dimensões de filamento LxA	-
		Requisitos de design da luminária	
		Temperatura da lâmpada (Máx.)	900 °C

## Focusline Óptica

Temperatura de "pinch" (Máx.)	350 °C
Distância de trabalho WD	53 mm
<b>Dados do produto</b>	
Código do produto completo	871869669017800
Nome de produto da encomenda	13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24
EAN/UPC – Produto	8718696690178

Código de encomenda	69017800
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	24
N.º material (12NC)	923931518205
Peso líquido (Peça)	26,000 g

## Desenho dimensional



13289 50W GX5.3 13.8V

Product	D (max)	C (max)
13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24	50 mm	46 mm

