



# Halogéneo para Aplicações Industriais

## 13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24

As lâmpadas reflectoras de halogéneo da Philips oferecem a solução ideal e simples para uma vasta gama de sistemas de iluminação médica, de projecção e de iluminação científica. A sua fiabilidade comprovada torna-as ideais para instalações de adaptação. Os bicos estão perfeitamente alinhados para um desempenho otimizado da luz. Os reflectores dicróicos asseguram a dissipação do calor para a retaguarda do sistema óptico, o qual ajuda o sistema óptico a manter-se dentro dos limites de temperatura. Uma versão especial com filtro azul que bloqueia a luz indesejada acima dos 700 nm está disponível para aplicações de cura dentária. Além disso, obtém todas as vantagens comprovadas da tecnologia de halogéneo, como é o caso de um CRI de 100 – o mesmo da luz natural do sol para obtenção da melhor composição de cores possível. As lâmpadas de halogéneo criam igualmente uma luz branca quente confortável e mantém a sua elevada emissão de lúmens, praticamente sem redução de lúmens, ao longo da sua vida útil.

### Dados do produto


| Informações gerais                       |                                       | Tensão (Nom.)                             |                              |
|--|---------------------------------------|---|------------------------------|
| Casquilho                                | GX5.3 [GX5.3]                         | 13.8 V                                    |                              |
| Posição de funcionamento                 | UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)] | Controlos e regulação                     |                              |
| Vida útil até 50% de falhas (Nom.)       | 1.000 h                               | Regulável                                 | Sim                          |
| Caraterísticas técnicas da luz           |                                       | Características mecânicas e compartimento |                              |
| Temperatura de cor correlacionada        | -                                     | Material da lâmpada                       | Quartzo UV aberto            |
| Color rendering index (CRI)              | 100                                   | Acabamento do refletor                    | Simple                       |
|  |                                       | Formato da lâmpada                        | R50 [R 50 mm]                |
| Funcionamento e caraterísticas elétricas |                                       | Dados do produto                          |                              |
| Consumo de Energia                       | 50 W                                  | Nome de produto da encomenda              | 13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24 |

## Halogéneo para Aplicações Industriais

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Nome do produto completo             | 13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24 |
| Código do produto completo           | 871869669017800              |
| Código de encomenda                  | 69017800                     |
| N.º material (12NC)                  | 923931518205                 |
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1                            |

|   |               |
|---|---------------|
| EAN/UPC – Produto/caixa                   | 8718696690178 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 24            |
| EAN/UPC – Caso                            | 8718696690185 |

### Desenho dimensional



| Product                      | D (max) | C (max) |
|------------------------------|---------|---------|
| 13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24 | 50 mm   | 46 mm   |

