



Plusline Large (kétvégén fejelet)

Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10

A PlusLine Large fényármegoldás maximális fénykibocsátást kínál nagy területek (külterek, épületek és üzletek) bevilágítására.


Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	R7S [R7s]
Működési helyzet	P4 [Párhuzamos +/-4D vagy vízszintes(HOR)]
Névleges élettartam	2 000 h
Kapcsolási ciklus	8 000
Névleges élettartam (óra)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen
Technikai adatok	
Fényáram	21 500 lm
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2900 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	21,5 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	100
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	1 000 W
Fényforrás árama (névleges)	4,35 A
Indulási idő (névleges)	0,0 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Teljesítménytényező (tört)	1
Feszültség (névleges)	230 V
Feszültség (névleges)	230 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	T11 [T 11 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	1000 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10
Teljes terméknev	Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10
Full EOC	871150049434401
Rendelési kód	49434401
Cikkszám (12NC)	923932143203
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500494344
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291720812

Plusline Large (kétvégén fejelt)

Méretezett rajza



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10	11 mm	187,3 mm	185,7 mm	184,1 mm	189,1 mm

