



Plusline Large (tweekneeps)

Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10

PlusLine Large schijnwerper levert maximale lichtopbrengst voor het verlichten van grote ruimten zoals buitenomgeving, gebouwen en winkels.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [R7s]
Gebruiksstand	P4 [Parallel $\pm 4^\circ$ of horizontaal (HOR)]
Nominale levensduur	2.000 hr
Schakelcyclus	8.000
Nominale levensduur (uren)	2.000 hr
Lamptype	Halogen

Gegevens lichttechniek

Lichtstroom	21.500 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2900 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	21,5 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	100

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Energieverbruik	1.000 W
Lampstroom (nom.)	4,35 A
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% licht	direct op volledige lichtsterkte s
Arbeidsfactor	1
Spanning (nom.)	230 V

Spanning (nom.)	230 V
-----------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja
---------	----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T11 [T 11 mm]

Keurmerken en classificaties

Energieverbruik kWh/1.000 uur	1000 kWh
-------------------------------	----------


Productgegevens

Productnaam voor bestelling	Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10
Volledige productnaam	Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10
Full EOC	871150049434401
Bestelcode	49434401
Materiaalnr. (12NC)	923932143203
Lokale code	PLUSLINE1000
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500494344
Numerator - Dozen per buitendoos	10

Plusline Large (tweekneeps)

EAN/UPC - Case	8718291720812
----------------	---------------

Maatschets



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10	11 mm	187,3 mm	185,7 mm	184,1 mm	189,1 mm

