



# Plusline Longa

## Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10

A lâmpada PlusLine Large proporciona a máxima emissão de luz para iluminar grandes áreas como exteriores, edifícios e lojas.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	R7S [R7s]
Posição de funcionamento	P4 [Paralelo +/-4D ou horizontal (HOR)]
Vida útil nominal	2.000 h
Ciclo de comutação	8.000
Vida útil nominal (horas)	2.000 h
Tecnologia de iluminação	Halogen

Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	21.500 lm
Temperatura de cor correlacionada	2900 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	21,5 lm/W
Color rendering index (CRI)	100

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	1.000 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	4,35 A
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s
Fator de potência (Fração)	1
Tensão (Nom.)	230 V
Tensão (Nom.)	230 V

Controlos e regulação	
Regulável	Sim


Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T11 [T 11 mm]

Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	1000 kWh

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10
Nome do produto completo	Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10
Código do produto completo	871150049434401
Código de encomenda	49434401
N.º material (12NC)	923932143203
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500494344
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8718291720812

## Plusline Longa

### Desenho dimensional



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10	11 mm	187,3 mm	185,7 mm	184,1 mm	189,1 mm

