



Plusline Large

Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10

Bóng đèn thẳng sử dụng điện áp lưới điện cho ánh sáng halogen trắng


Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	R7S [R7s]
Vị trí vận hành	P4 [Song song +/-4D hoặc Ngang (HOR)]
Tuổi thọ danh định	2.000 h
Chu kỳ bật/tắt	8.000
Tuổi thọ định mức (Giờ)	2.000 h
Công nghệ chiếu sáng	Halogen
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	21.500 lm
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	2900 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	21,5 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	100
Vận hành và điện	
Mức tiêu thụ điện	1.000 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	4,35 A
Thời gian khởi động (Danh định)	0,0 s
Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	sáng hết công suất tức thì s
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	1
Điện áp (Danh định)	230 V
Điện áp (Danh định)	230 V

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Cơ khí và vỏ đèn	
Lớp hoàn thiện bóng đèn	Trong suốt
Hình dạng bóng đèn	T11 [T 11 mm]
Phê duyệt và ứng dụng	
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	1000 kWh
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10
Tên sản phẩm đầy đủ	Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10
Mã sản phẩm đầy đủ	872790080851300
Mã đơn hàng	923932143241
Số vật liệu (12NC)	923932143241
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8727900808513
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
EAN/UPC - Vỏ	8727900808520

Plusline Large

Bản vẽ kích thước



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10	11 mm	187,3 mm	185,7 mm	184,1 mm	189,1 mm

