



Plusline Large valonheitinlamppu

Plusline Large 1000W R7s 240V 1CT/10

PlusLine Large -valonheitinlamppu tarjoaa parhaan valontuoton suurten alueiden ulkovalaistukseen. Sopii mm. rakennusten julkisivujen ja myymälöiden valaistukseen

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	R7S [R7s]
Käyttöasento	P4 [Rinnakkainen +/-4D tai horisontaalinen (HOR)]
Nimelliskäyttöikä	2 000 tuntia
Sytytys	8 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	2 000 tuntia
Lighting Technology	Halogen

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	21 500 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	2900 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	21,5 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	100

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	1 000,0 W
Lampun virta (nim.)	4,17 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Syttyy heti s
Tehokerroin (murtoluku)	1
Jännite (nim.)	240 V

Jännite (nim.)	240 V
----------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T11 [T 11 mm]


Merkinnät ja luokitukset	
Energiankulutus kWh/1000 h	1000 kWh

Tuotetiedot	
Tilastuotteen nimi	Plusline L 1000W R7s 240V 1CT/10
Koko tuotenimi	Plusline Large 1000W R7s 240V 1CT/10
Full EOC	871150005597201
Paikallisen koodin kuvaus	4729392
Tilauuskoodi	05597201
Tuotekoodi (12NC)	923932145703
Paikallinen koodi	4729392
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500055972

Plusline Large valonheitinlamppu

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718291720829

Mittapiirros



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline L 1000W R7s 240V 1CT/10	11 mm	187,3 mm	185,7 mm	184,1 mm	189,1 mm

