



Plusline Large (2-sokler)

Plusline Large 1000W R7s 240V 1CT/10

PlusLine Large-flombelysningen gir maksimal lyseffekt til belysning av store områder, som bygninger, butikker og utendørs.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	R7S [R7s]
Driftsposisjon	P4 [Parallell +/-4° horis.]
Nominell levetid (nom.)	2000 h
Av/på-syklus.	8000 X
Teknisk belysning	
Lysstrøm (nom.)	21500 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	21500 lm
Korrelet fargetemperatur (nom.)	2900 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	21,5 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	100
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (min.)	80 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	1000.0 W
lyskildestrøm (nom.)	4,17 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	instant full light
Strømfaktor (nom)	1


Spenning (nom.)	240 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	B
Energiforbruk kWh/1000 t	1000 kWh
Krav til armaturdesign	
Lyspæretemperatur (maks.)	900 °C
Klemmetemperatur (maks.)	350 °C
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150005597201
Produktnavn for bestilling	Plusline Large 1000W R7s 240V 1CT/10
EAN/UPC – produkt	8711500055972
Bestillingskode	05597201

Plusline Large (2-sokler)

Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	923932145703
Nettvekt (stykk)	0,016 kg

ILCOS Code	HDG//RS-1000-240-R7s-185,7
------------	----------------------------

Målskisse



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline Large 1000W R7s 240V 1CT/10	11 mm	187,3 mm	185,7 mm	184,1 mm	189,1 mm

DEBig 1000W R7s 240V T11 CL

