



Plusline Large (2-socklad)

Plusline Large 1000W R7s 240V 1CT/10

PlusLine Large flood ger maximalt ljusflöde för att lysa upp stora områden som utomhusområden, byggnader och butiker.

Produktdata

Allmän information	
Socket	R7S [R7s]
Driftposition	P4 [Parallell +/- 4D eller horisontell (HOR)]
Nominell livslängd	2 000 h
Driftcykel	8 000
Specificerad livslängd (timmar)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Ljusteknik

Ljusflöde	21 500 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2900 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	21,5 lm/W
Färgåtergivningsindex	100

Drift och elektricitet

Effektförbrukning	1 000,0 W
Lampström (nom)	4,17 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	240 V

Spänning (nom)	240 V
----------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T11 [T 11 mm]

Användning och godkännande

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	1000 kWh
---------------------------------	----------


Produktdata

Beställningsproduktnamn	Plusline L 1000W R7s 240V 1CT/10
Fullständigt produktnamn	Plusline Large 1000W R7s 240V 1CT/10
Full EOC	871150005597201
Beskrivning av lokal kod	8341340
Beställningsnummer	05597201
Materialnummer (12NC)	923932145703
Lokal kod	8341340
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500055972

Plusline Large (2-socklad)

Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718291720829

Måttskiss



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline L 1000W R7s 240V 1CT/10	11 mm	187,3 mm	185,7 mm	184,1 mm	189,1 mm

