

PHILIPS

Lighting



Plusline Large (kétvégén fejt)

Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10

A PlusLine Large fényármegoldás maximális fénykibocsátást kínál nagy területek (külterek, épületek és üzletek) bevilágítására.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	R7S [R7s]
Működési helyzet	P4 [Parallel +/-4D or Horizontal(HOR)]
Névleges élettartam (névleges)	2000 h
Kapcsolási ciklus	8000X
Technikai adatok	
Fényáram (névleges)	33000 lm
Fényáram (névleges) (névleges)	33000 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2900 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	22 lm/W
Színvisszaadási index (névleges)	100
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (minimum)	80 %
Működtetés és elektronika	
Teljesítmény (névleges)	1500.0 W
Fényforrás árama (névleges)	6,52 A
Indulási idő (névleges)	0,0 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	instant full light
Teljesítménytényező (névleges)	1


Feszültség (névleges)	230 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrás formája	Víziszta
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági címke (EEL)	C
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	1500 kWh
A világítótest kialakításának feltételei	
Fényforrás hőmérséklet (max)	900 °C
Közelítési hőmérséklet (maximum)	350 °C
Termékadatok	
Teljes termékkód	871150049435101
A termék megrendelési neve	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10
EAN/UPC - termék	8711500494351
Rendelési kód	49435101

Plusline Large (kétvégén fejt)

Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	10
Anyagszám (12NC)	923932243203
Nettó tömeg (darab)	0,021 kg

ILCOS Code	HdG//RS-1500-230-R7s-250,7
------------	----------------------------

Méretezett rajza



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	11 mm	252,3 mm	250,7 mm	249,1 mm	254,1 mm

DEBig 1500W R7s 230V T11 CL

