



Plusline Lunga

Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10

Il proiettore PlusLine Large offre emissione luminosa massima per illuminare grandi spazi, ad esempio esterni, edifici e negozi.


Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	R7S [R7s]
Posizione di funzionamento	P4 [Parallelo +/-4D o orizzontale (HOR)]
Durata nominale	2.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	8.000
Durata specificata (ore)	2.000 ore
Lighting Technology	Halogen
Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	33.000 lm
Temperatura del colore correlata	2900 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	22 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	100
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	1.500,0 W
Corrente lampada (Nom)	6,52 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea s
Fattore di potenza (frazione)	1
Tensione (Nom)	230 V
Tensione (Nom)	230 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T11 [T 11 mm]
Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	1500 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/10
Nome completo prodotto	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10
Full EOC	871150049435101
Codice d'ordine	49435101
Codice materiale (12NC)	923932243203
Codice locale	1500PLUS
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500494351
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718291720836

Plusline Lunga

Disegno tecnico



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/10	11 mm	252,3 mm	250,7 mm	249,1 mm	254,1 mm

