



# Plusline Large (2-socklad)

## Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10

PlusLine Large flood ger maximalt ljusflöde för att lysa upp stora områden som utomhusområden, byggnader och butiker.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	R7S [ R7s]
Driftposition	P4 [ Parallell +/-4gr el. horisont.(HOR)]
Nominell livslängd (nom)	2000 h
Driftcykel	8000X

Ljusteknik	
Ljusflöde (nom)	33000 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	33000 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2900 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	22 lm/W
Färgåtergivningindex (nom)	100
LLMF vid slutet av nominell livslängd (min)	80 %

Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	1500,0 W
Lampström (nom)	6,52 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	instant full light
Effektfaktor (nom)	1
Spänning (nom)	230 V

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Klar

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	C
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	1500 kWh

Krav på armaturdesign	
Lampans temperatur (max)	900 °C
Pinch-temperatur (max)	350 °C

Produktdata	
Fullständig produktkod	871150049435101
Beställningsproduktnamn	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10
EAN/UPC – Produkt	8711500494351
Beställningsnummer	49435101
Lokal kod	8341350
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
SAP-räknare – antal förpackningar per kartong	10

## Plusline Large (2-socklad)

SAP-material	923932243203
SAP-nettovikt (stycke)	0,021 kg
ILCOS-kod	HDG//RS-1500-230-R7s-250,7

### Måttskiss



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	11 mm	252,3 mm	250,7 mm	249,1 mm	254,1 mm

DEBig 1500W R7s 230V T11 CL

