



Filament Plat monoculot

7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension

Données du produit

Informations générales	
Culot	G6.35
Position de fonctionnement	S90 [Sur pied +/-90 D ou support vers le bas (BDH)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	50 h

Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	3550 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	250 W
Tension (nom.)	24 V
Tension (nom.)	24 V

Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Quartz ouvert aux UV

Données du produit	
Nom du produit de la commande	7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V
Nom de produit complet	7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V
Code EOC	871150041029050
Code de commande	8711500410290
Code 12NC	924006520503
Code de commande local	7748XHP
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500410290
Conditionnement par carton	100
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500423153

Filament Plat monoculot

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7748XHP EHJ-	12,5 mm	32,75	33,25	33	1,05 mm	1 mm	0,95	55 mm
S 250W G6.35		mm	mm	mm			mm	
24V								

