



Halogen non-reflector

7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F

Kvartshalogenbrännare för lågspänning


Produktdata

Allmän information	
Socket	G6.35 [G6.35]
Philips-kod	7748XHP
ANSI-kod	EHJ
LIF-kod	A1/223
Driftposition	S90 [Stående +/- 90gr -BaseDownHor (BDH)]
Användningsområde	Projektion
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	50 h
Ljusteknik	
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	10000 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3550 K
Färgåtergivningindex (nom)	100
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	250 W
Spänning (nom)	24 V
Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	UV-öppet kvartsglas

Glödträdens form	Flat
Glödträdens mått B×H	7.0×3.5
Krav på armaturdesign	
Lampans temperatur (max)	900 °C
Pinch-temperatur (max)	400 °C
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150041029050
Beställningsproduktnamn	7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F
EAN/UPC – Produkt	8711500410290
Beställningsnummer	41029050
E-nummer	8342365
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	100
Materialnummer (12NC)	924006520503
Nettovikt (stycke)	0,004 kg

Halogen non-reflector

Måttskiss



7748XHP 250W G6.35 24V

Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7748XHP	12,5 mm	32,75	33,25	33	1,05 mm	1 mm	0,95	55 mm
250W G6.35		mm	mm	mm			mm	
24V ICT/ 10X10F								

