

PHILIPS

Lighting



Focusline Mikroprojeksiyon

EVD 7787XHP 36V 400W GY6.35 C1


Düşük gerilim kuvars halojen kapsül ampuller

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G6.35 [G6.35]
Philips Kodu	7787XHP
Ansi Kodu	EVD
LIF Kodu	A1/239
Çalışma Konumu	S90 [+/-90D Dikili/ Duy Aşağıda (BD)]
Ana Uygulama	Projeksiyon
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	50 h
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı (Nominal) (Nom)	16000 lm
Renk Sıcaklığı (Nom)	3250 K
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	100
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Power (Rated) (Nom)	400 W
Voltaj (Nom)	36 V
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Lamba Malzemesi	Kuartz UV Bloksuz

Flaman Şekli	düz
Filaman Boyutları GxY	9.3x4.9
Aydınlatma Armatürü Tasarım Gereklilikleri	
Lamba Sıcaklığı (Maks)	900 °C
Yapışma Sıcaklığı (Maks)	400 °C
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871150050458638
Sipariş ürün adı	7787XHP 400W GY6.35 36V 1CT/3X8F
EAN/UPC - Ürün	8711500504586
Sipariş kodu	50458638
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	24
Malzeme No. (12NC)	924031623306
Net Ağırlık (Parça Baş)	0,008 kg

Boyutlu çizim



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)
7787XHP 400W	18 mm	35,75 mm	36,25 mm	36 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm
GY6.35 36V 1CT/ 3X8F							

7787XHP 400W G6.35 36V

