



# Filament Plat monoculot

7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension


## Données du produit

| Informations générales                  |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Culot                                   | G6.35                                               |
| Position de fonctionnement              | S90 [Sur pied +/-90 D ou support vers le bas (BDH)] |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) | 40 h                                                |
| Données techniques de l'éclairage       |                                                     |
| Température de couleur corrélée (nom.)  | 3450 K                                              |
| Indice de rendu de couleur (IRC)        | 100                                                 |
| Fonctionnement et électricité           |                                                     |
| Consommation électrique                 | 150 W                                               |
| Tension (nom.)                          | 24 V                                                |
| Tension (nom.)                          | 24 V                                                |
| Mécanique et boîtier                    |                                                     |
| Matériaux des lampes                    | Quartz ouvert aux UV                                |

| Données du produit            |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit de la commande | 7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F |
| Nom de produit complet        | 7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F |
| Code EOC                      | 871150041020750                   |
| Code de commande              | 8711500410207                     |
| Code 12NC                     | 924031720503                      |
| Code de commande local        | 7158XHP                           |
| Quantité par pack             | 1                                 |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8711500410207                     |
| Conditionnement par carton    | 100                               |
| Codes EAN/UPC – Boîte         | 8711500423221                     |

# Filament Plat monoculot

## Schéma dimensionnel



| Product      | D (max) | L (min) | L (max) | L  | P (max) | P    | P (min) | C (max) |
|--------------|---------|---------|---------|----|---------|------|---------|---------|
| 7158XHP 150W | 11,5 mm | 31,5 mm | 33,25   | 33 | 1,05 mm | 1 mm | 0,95    | 50 mm   |
| G6.35 24V    |         |         | mm      | mm |         |      | mm      |         |
| 1CT/10X10F   |         |         |         |    |         |      |         |         |

