



Halogen spezial

13701 110W G6.35 22.8V 1CT


Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G6.35 [G6.35]
Betriebsstellung	S90 [Stehmontage +/-90D oder Basis unten (Base Down, BDH)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	700 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	110 W
Spannung (Nom)	22.8 V
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenmaterial	Quarz-UV, offen

Produktdaten	
Bestell-Produktname	13701 110W G6.35 22.8V 1CT/10x10F
Gesamtbezeichnung des Produkts	13701 110W G6.35 22.8V 1CT
Gesamt-Produktcode	871150042826450
Bestellcode	42826450
Material-Nr. (12NC)	924031928303
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500428264
Zähler – Pakete pro Außenkarton	100
EAN Umverpackung	8711500428288

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	C	P (max)	P	P (min)
13701 110W	11,7 mm	29,6 mm	30,4 mm	30	43 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm
G6.35 22.8V				mm				
1CT/10x10F								

