



# Halogéneo para Aplicações Industriais Microporjecção

13701 110W G6.35 22.8V 1CT

As lâmpadas não reflectoras de halogéneo emitem uma luz de alta qualidade e são fáceis de instalar, substituir e utilizar. Todas as lâmpadas não reflectoras de halogéneo incorporam uma lâmpada de quartzo sem distorção e um posicionamento preciso do filamento montado. Estas características asseguram um desempenho optimizado do feixe e uma emissão de luz consistente e elevada. Está disponível uma vasta gama de potências, para uma grande variedade de aplicações, incluindo sistemas de projecção. Além disso, obtém todas as vantagens comprovadas da tecnologia de halogéneo, como é o caso do espectro total e um índice de composição de cores (CRI) de 100 – o mesmo da luz natural e o melhor que se pode obter. As lâmpadas de halogéneo criam igualmente uma luz branca quente confortável e mantêm a sua emissão de lúmens, praticamente sem redução, ao longo da sua vida útil.

## Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G6.35 [G6.35]
Posição de funcionamento	S90 [Em pé +/-90D ou Base para baixo (BDH)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	700 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Color rendering index (CRI)	100

Funcionamento e caraterísticas eléctricas	
Consumo de Energia	110 W
Tensão (Nom.)	22.8 V

Características mecânicas e compartimento	
Material da lâmpada	Quartzo UV aberto


Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	13701 110W G6.35 22.8V 1CT/10x10F
Nome do produto completo	13701 110W G6.35 22.8V 1CT

## Halogéneo para Aplicações Industriais Microporjecção

Código do produto completo	871150042826450
Código de encomenda	42826450
N.º material (12NC)	924031928303
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500428264

Numerador – Embalagens por caixa exterior	100
EAN/UPC – Caso	8711500428288

### Desenho dimensional



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	C	P (max)	P	P (min)
13701 110W	11,7 mm	29,6 mm	30,4 mm	30	43 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm
G6.35 22.8V					mm			
1CT/10x10F								

