



# Capsuleline

## CAPS 5W G4 12V CL 4000H 1CT/10X10F

Capsula alogena a bassa tensione. Soluzione ideale per apparecchi decorativi di piccole dimensioni. Vetro con filtro UV e riempimento a bassa pressione consentono l'utilizzo senza vetro di copertura. La compatta Capsuleline offre vivida luce bianca per una lunga durata.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G4 [G4]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	4.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	16.000
Durata specificata (ore)	4.000 ore
Lighting Technology	Halogen

Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	60 lm
Temperatura del colore correlata	2800 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	12 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	100


Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	5,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,42 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea s
Fattore di potenza (frazione)	1
Tensione (Nom)	12 V

Tensione (Nom)	12 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T9 [T 9 mm (T9)]

Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Caps 5W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F
Nome completo prodotto	CAPS 5W G4 12V CL 4000H 1CT/10X10F
Full EOC	871150040969050
Codice d'ordine	40969050
Codice materiale (12NC)	924038917101
Codice locale	13283
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500409690
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	100
EAN/UPC - Case	8711500425638

## Disegno tecnico



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 5W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	9 mm	22 mm	33 mm

