



# Capsuleline 12V

## CAPS 100W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F

Capsule halogène basse tension. La solution idéale pour les luminaires compacts et décoratifs. Le verre anti-UV et le remplissage basse pression permettent une utilisation sans cache en verre. La Capsuleline, de taille compacte, produit une lumière blanche étincelante pour une longue durée de vie.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	GY6.35 [GY6.35]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	4.000 h
Nombre de cycles d'allumage	16.000
Durée de vie nominale (heures)	4.000 h
Type de lampe	Halogen

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	1.850 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	22 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	100,0 W
Courant lampe (nom.)	8,33 A
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	12 V
Tension (nom.)	12 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui


Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T11 [T 11 mm]

Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	106 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	Caps 100W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F
Nom de produit complet	CAPS 100W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F
Code EOC	871150040215850
Code de commande	40215850
Code 12NC	924040017101
Code de commande local	13100
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500402158
Conditionnement par carton	100
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500425713

## Capsuleline 12V

### Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 100W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	12 mm	30 mm	44 mm

