



Capsuleline

CAPS 100W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F

Laagspanningshalogeencapsule. Ideale oplossing voor kleine, decoratieve armaturen. UV-blokkerend glas en vulling met lage druk maken gebruik mogelijk in armaturen zonder voorzetglas. De compacte Capsuleline levert helder wit licht over een lange levensduur.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GY6.35 [GY6.35]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Nominale levensduur	4.000 hr
Schakelcyclus	16.000
Nominale levensduur (uren)	4.000 hr
Lamptype	Halogen

Gegevens lichttechniek	
Lichtstroom	1.850 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	22 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	100

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	100,0 W
Lampstroom (nom.)	8,33 A
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% licht	direct op volledige lichtsterkte s
Arbeidsfactor	1
Spanning (nom.)	12 V
Spanning (nom.)	12 V


Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T11 [T 11 mm]

Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	106 kWh

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	Caps 100W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F
Volledige productnaam	CAPS 100W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F
Full EOC	871150040215850
Bestelcode	40215850
Materiaalnr. (12NC)	924040017101
Lokale code	13100
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500402158
Numerator - Dozen per buitendoos	100
EAN/UPC - Case	8711500425713

Maatschets



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 100W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	12 mm	30 mm	44 mm

