

PHILIPS

Lighting



Capsuleline

CAPS 100W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F


Düşük voltajlı halojen kapsül. Küçük, dekoratif aydınlatma armatürleri için ideal çözüm. Morötesi ışınları engelleyen cam ve düşük basınç dolgusu, örtücü cam olmadan kullanıma olanak tanır. Kompakt boyutlu Capsuleline, uzun bir kullanım ömrü boyunca keskin beyaz ışık sağlar.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	GY6.35 [GY6.35]
Çalışma Konumu	UNIVERSAL [Hiçbiri veya Evrensel (U)]
Nominal kullanım ömrü	4.000 h
Anahtar Döngüsü	16.000
Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	4.000 h
Aydınlatma Teknolojisi	Halogen
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	1.850 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	22 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	100
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	100,0 W
Lamba Akımı (Nom)	8,33 A
Başlangıç Saati (Nom)	0,0 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	anında tam ışık s
Güç Faktörü (Kesir)	1
Voltaj (Nom)	12 V
Voltaj (Nom)	12 V

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Biçimi	T11 [T 11 mm]
Onay ve Uygulama	
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	106 kWh
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	Caps 100W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/ 10X10F
Tam ürün adı	CAPS 100W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/ 10X10F
Tam ürün kodu	871150040215850
Sipariş kodu	40215850
Malzeme No. (12NC)	924040017101
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500402158
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	100
EAN/UPC - Kutu	8711500425713

Boyutlu çizim



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 100W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	12 mm	30 mm	44 mm

