



DJ/CLUB

6423XHP FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F

La vida útil prolongada de casi todas las lámparas Halogen Low Voltage se extiende más gracias a la exclusiva tecnología P3 desarrollada por Philips. Esto permite utilizar la lámpara a temperaturas más altas y de esa manera se extiende la vida útil de la lámpara, se reducen los fallos prematuros y se incurre en menos costes de mano de obra por mantenimiento. Además, la tecnología P3 garantiza la uniformidad de una potencia lumínica de alta calidad y permite utilizar las lámparas en cualquier posición de funcionamiento, lo que hace posible diseñar luminarias mas compactas. Asimismo, el filamento compacto produce una luz blanca limpia y alta intensidad de haz para obtener colores naturales auténticos en el escenario, sin puntos calientes.


Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	GZ6.35 [GZ6.35]
Posición de funcionamiento	P90/P15
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	50 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	950 lm
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3380 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	100
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	150 W
Voltaje (nom.)	15 V
Voltaje (nom.)	15 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Material de bombilla	Cuarzo-UV abierto
Acabado del reflector	-
Forma de la bombilla	R50 [R 50 mm]
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	6423XHP FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F
Nombre completo del producto	6423XHP FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F
Full EOC	871150041182260
Código de pedido	41182260
Código 12NC	924044218504
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500411822
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	50

Embalaje con código EAN/UPC	8711500425010
-----------------------------	---------------

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
6423XHP FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm

