



## DJ/CLUB Dicróica

### 6423XHP FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F

A longa vida útil da maioria das lâmpadas de baixa tensão de halogéneo é ainda prolongada pela tecnologia P3 com características únicas desenvolvida pela Philips. Isto permite que a lâmpada seja utilizada a temperaturas mais elevadas, prolongando assim a vida útil da lâmpada, reduzindo as falhas precoces e resultando em menos custos em horas de manutenção. A tecnologia P3 assegura igualmente a consistência da emissão de luz de alta qualidade e permite que a lâmpada seja utilizada em qualquer posição de acendimento, o que permite o desenho de equipamentos mais compactos. Além disso, o filamento compacto produz uma luz branca pura e uma intensidade de feixe elevada para a obtenção de cores naturais fidedignas em palco, sem pontos críticos.

#### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GZ6.35 [GZ6.35]
Posição de funcionamento	P90/P15
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	50 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	950 lm
Temperatura de cor correlacionada	3380 K
Color rendering index (CRI)	100

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	150 W
Tensão (Nom.)	15 V
Tensão (Nom.)	15 V

Controlos e regulação	
Regulável	Sim


  

Características mecânicas e compartimento	
Material da lâmpada	Quartzo UV aberto
Acabamento do refletor	-
Formato da lâmpada	R50 [R 50 mm]

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	6423XHP FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F
Nome do produto completo	6423XHP FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F
Código do produto completo	871150041182260
Código de encomenda	41182260
N.º material (12NC)	924044218504
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500411822
Numerador – Embalagens por caixa exterior	50

## Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
6423XHP FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm

