

Halogen reflector

6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F

Lampes halogènes en quartz avec réflecteur intégral servant de système de condenseur à miroir efficace

Données du produit

Informations générales	
Culot	GZ6.35
Position de fonctionnement	P90/P15
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	50 h

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	840 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	3380 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	150 W
Tension (nom.)	15 V
Tension (nom.)	15 V


Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Matériaux des ampoules	Quartz ouvert aux UV
Finition du réflecteur	-
Forme de l'ampoule	R50

Données du produit	
Nom du produit de la commande	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F
Nom de produit complet	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F
Full EOC	871150040971360
Code de commande	924048218504
Code 12NC	924048218504
Code de commande local	6423
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500409713
Conditionnement par carton	50
EAN/UPC - Boîte	8711500419231

Halogen reflector

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.