



Focusline Óptica

6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT

As lâmpadas reflectoras de halogéneo da Philips oferecem a solução ideal e simples para uma vasta gama de sistemas de iluminação médica, de projecção e de iluminação científica. A sua fiabilidade comprovada torna-as ideais para instalações de adaptação. Os bicos estão perfeitamente alinhados para um desempenho otimizado da luz. Os reflectores dicróicos asseguram a dissipação do calor para a retaguarda do sistema óptico, o qual ajuda o sistema óptico a manter-se dentro dos limites de temperatura. Uma versão especial com filtro azul que bloqueia a luz indesejada acima dos 700 nm está disponível para aplicações de cura dentária. Além disso, obtém todas as vantagens comprovadas da tecnologia de halogéneo, como é o caso de um CRI de 100 – o mesmo da luz natural do sol para obtenção da melhor composição de cores possível. As lâmpadas de halogéneo criam igualmente uma luz branca quente confortável e mantêm a sua elevada emissão de lúmens, praticamente sem redução de lúmens, ao longo da sua vida útil.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GZ6.35 [GZ6.35]
Código Philips	6423FO
Código Ansi	EFR
Código LIF	A1/232
Posição de funcionamento	P90/P15
Principal aplicação	Projection
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	50 h
Código J	-

Dados técnicos de luminosidade	
Fluxo luminoso (Nom.)	840 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3380 K

Índice de restituição cromática (Nom.)	100
--	-----

Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	150 W
Tensão (Nom.)	15 V

Controles e regulação	
Regulável	Sim


Dados mecânicos e de revestimento	
Informações sobre o casquilho	na [-]
Material da lâmpada	Quartz-UV Open
Acabamento do refletor	-
Forma do filamento	-

Focusline Óptica

Dimensões de filamento LxA	-
Requisitos de design da luminária	
Temperatura da lâmpada (Máx.)	900 °C
Temperatura de "pinch" (Máx.)	400 °C
Distância de trabalho WD	32 mm
Dados do produto	
Código do produto completo	871150040971360
Nome de produto da encomenda	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F

EAN/UPC – Produto	8711500409713
Código de encomenda	40971360
Local Code	09759
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	50
N.º material (12NC)	924048218504
Peso líquido (Peça)	0,024 kg

Desenho dimensional



6423FO 150W GZ6.35 15V

Product	D (max)	C (max)
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm

