



Focusline Optical

6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F

Кварцевые галогенные лампы со эллипсоидным отражателем

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GZ6.35 [GZ6.35]
Рабочее положение	P90/P15
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	50 часов

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	840 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3380 К
Коэффициент цветопередачи (CRI)	100


Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	150 Вт
Напряжение (ном.)	15 В
Напряжение (ном.)	15 В

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да

Механические компоненты и корпус	
Материал колбы	Кварц, пропускающий ультрафиолет
Покрытие отражателя	-
Форма колбы	R50 [R 50 мм]

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F
Полное название продукта	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F
Полный код продукта	871150040971360
Код заказа	924048218504
Материал № (12NC)	924048218504
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500409713
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
EAN/UPC — короб	8711500419231

Чертеж размеров



Product	D (max)	C (max)
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	50 мм	42 мм

