



Focusline Optiska lampor

6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT


Kvartshalogenlampor med inbyggd reflektor som fungerar som ett effektivt spegelkondensorsystem

Produktdata

Allmän information	
Socket	GZ6.35 [GZ6.35]
Philips-kod	6423FO
ANSI-kod	EFR
LIF-kod	A1/232
Driftposition	P90/P15
Användningsområde	Projektion
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	50 h
J-kod	-
Ljusteknik	
Ljusflöde (nom)	840 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3380 K
Färgåtergivningindex (nom)	100
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	150 W
Spänning (nom)	15 V
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

Mekanik och armaturhus	
Socketinformation	ej tillg. [-]
Material i lampan	UV-öppet kvartsglas
Reflektorns ytbehandling	-
Glödträdens form	-
Glödträdens mått B×H	-
Krav på armaturdesign	
Lampans temperatur (max)	900 °C
Pinch-temperatur (max)	400 °C
Arbetsavstånd (WD)	32 mm
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150040971360
Beställningsproduktnamn	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F
EAN/UPC – Produkt	8711500409713
Beställningsnummer	40971360
E-nummer	8342375
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
Materialnummer (12NC)	924048218504
Nettovikt (stycke)	0,024 kg

Måttskiss



6423FO 150W GZ6.35 15V

Product

6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F

