



Halógenas aplicación industrial

6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F

Lámparas halógenas de cuarzo con reflector integral que sirven como sistema condensador con recubrimiento especular

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	GZ6.35
Posición de funcionamiento	P90/P15
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	50 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3330 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	100

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	100 W
Voltaje (nom.)	12 V
Voltaje (nom.)	12 V


Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Material de bombilla	Cuarzo-UV abierto
Acabado del reflector	-
Forma de la bombilla	R50 [R 50 mm]

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F
Nombre completo del producto	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F
Full EOC	871150040973760
Código de pedido	40973760
Código 12NC	924048417104
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500409737
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	50
Embalaje con código EAN/UPC	8711500419392

Halógenas aplicación industrial

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm

