



Focusline Óptica

6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F

As lâmpadas reflectoras de halogéneo da Philips oferecem a solução ideal e simples para uma vasta gama de sistemas de iluminação médica, de projecção e de iluminação científica. A sua fiabilidade comprovada torna-as ideais para instalações de adaptação. Os bicos estão perfeitamente alinhados para um desempenho otimizado da luz. Os reflectores dicróicos asseguram a dissipação do calor para a retaguarda do sistema óptico, o qual ajuda o sistema óptico a manter-se dentro dos limites de temperatura. Uma versão especial com filtro azul que bloqueia a luz indesejada acima dos 700 nm está disponível para aplicações de cura dentária. Além disso, obtém todas as vantagens comprovadas da tecnologia de halogéneo, como é o caso de um CRI de 100 – o mesmo da luz natural do sol para obtenção da melhor composição de cores possível. As lâmpadas de halogéneo criam igualmente uma luz branca quente confortável e mantêm a sua elevada emissão de lúmens, praticamente sem redução de lúmens, ao longo da sua vida útil.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GZ6.35 [GZ6.35]
Código Philips	6834FO
Código Ansi	EEP
Código LIF	A1/231
Posição de funcionamento	P90/P15
Principal aplicação	Projection
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	50 h
Código J	-
Dados técnicos de luminosidade	
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3330 K
Índice de restituição cromática (Nom.)	100

Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	100 W
Tensão (Nom.)	12 V
Controles e regulação	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de revestimento	
Informações sobre o casquilho	na [-]
Material da lâmpada	Quartz-UV Open
Acabamento do refletor	-
Forma do filamento	-
Dimensões de filamento LxA	-

Focusline Óptica

Requisitos de design da luminária


Temperatura da lâmpada (Máx.)	900 °C
Temperatura de "pinch" (Máx.)	400 °C
Distância de trabalho WD	32 mm

Dados do produto

Código do produto completo	871150040973760
Nome de produto da encomenda	6834FO 100W GZ6.35 12V ICT/10X5F
EAN/UPC – Produto	8711500409737

Código de encomenda	40973760
Local Code	03673
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	50
N.º material (12NC)	924048417104
Peso líquido (Peça)	0,023 kg

Desenho dimensional



6834FO 100W GZ6.35 12V

Product

6834FO 100W GZ6.35 12V ICT/10X5F

