



Essential LV MR16

Ess MR16 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

The Essential LV MR16 is part of the Philips "Value for Money" ranges. It is a good choice for professional end-users looking for high-quality accent light to create contrast in shops, hotels and restaurants.

Données du produit

Informations générales	
Culot	GU5.3 [GU5.3]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	2 000 h
Nombre de cycles d'allumage	8 000
Durée de vie nominale (heures)	2 000 h
Type de lampe	Halogen

Données techniques de l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	430 lm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	35 W
Courant lampe (nom.)	2,92 A
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Tension (nom.)	12 V
Tension (nom.)	12 V


Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	MR16 [2 pouces/50 mm]

Données du produit	
Nom du produit de la commande	Ess MR16 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Nom de produit complet	Ess MR16 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Code EOC	871150088593765
Code de commande	88593765
Code 12NC	924049617186
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500885937
Conditionnement par carton	50
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500886217

Essential LV MR16

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
Ess MR16 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

