



Essential LV MR16

Ess MR16 50W GU5.3 12V 36D CD 1CT/10X5F

Essential LV MR16 forma parte de las gamas Philips "Value for Money" (rentables). Es una buena opción para usuarios finales profesionales que buscan una luz de acentuación de gran calidad para crear contrastes en negocios, hoteles y restaurantes.


Datos del producto

Información general	
Tapa-base	GU5.3 [GU5.3]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Vida útil nominal	2,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	8,000
Vida útil promedio (horas)	2,000 hora(s)
Lighting Technology	Halogen
Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz (nominal)	36 °
Temperatura de color correlacionada	3000 K
Índice de producción de color (IRC)	100
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	50 W
Corriente de la lámpara (nominal)	4.17 A
Tiempo de inicio (nominal)	0.0 s
Voltaje (nominal)	12 V
Voltaje (nominal)	12 V
Controles y atenuación	
Regulable	Sí

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	MR16 [2"/50 mm]
Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	53 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	Ess MR16 50W GU5.3 12V 36D CD 1CT/10X5F
Nombre del producto completo	Ess MR16 50W GU5.3 12V 36D CD 1CT/10X5F
Full EOC	871150088589000
Descripción de código local	ESS MR16 50W GU5.3 12V 36D CD 1CT/10X5F
Código del pedido	924049717182
N.º de material (12NC)	924049717182
Código local	128900
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500885890
Numerador: paquetes por caja externa	50
EAN/UPC - Caja	8711500885913

Essential LV MR16

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
Ess MR16 50W GU5.3 12V 36D CD 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

